

## ペンタブレット Medium

革新的な教育。クリエイティブな成果。



# エデュケーションパック (SKU: XMCTSMED)

Xencelabsエデュケーションパックには、学校、家庭、ハイブリッド学習環境において、 柔軟な学習教室やラボを設置するために必要なすべてのコンポーネントが含まれていま す。

ペンタブレットと3ボタンペン、消しゴムは、さまざまな教科でインタラクティブな学習をサポートする信頼性と精度を備えています。

数学、科学、クリエイティブアートなど、さまざまな教科のインタラクティブな学習をサポートします。 私たちは、先生や生徒の成功をサポートするツールを提供するために、高品質の製品を手頃な価格で提供することを第一に考えています。

# ▶同梱物

(a+6)%

·ペンタブレット Medium 10本

cos(a+b) = cos ax cosp - sina x sin b

= (0 1) = cos a - sin a

05×+ 79 y

b x cos a

f(x)=asinb

 $\sin(2a) - 2 \times \sin a$ 

- ·USBケーブルL 10本
- ・ペン (3ボタン+消しゴム) 15本
- ・替え芯 100本
- ・替え芯抽出器5つ




エデュケーションモデル SKU: XMCTSMED	ペンタブレット BPH1212W-A
保証	2年
カラー	カーボンブラック
製品寸法(W×H×D)	320 x 232.5 x 8 mm
梱包寸法	570 x 295 x 340 mm
アクティブエリアサイズ	262.4 x 147.4 mm
アクティブエリアアスペクト比	16:9
重量	710.5 g
パッケージ重量	11.39 kg
システム要件	"Windows®7以降、Mac OS X 10.12以降、ケーブル接続には USB Type-A ポート(付属の変換アダプタによりType-Cでに 接続が必要、ドライバのダウンロードにはインターネット 接続が必要。"
バッテリー稼働時間	16時間 ( 充電時間 2.5 時間)
接続	USB-C から USB-A - 2.0m
セキュリティ	Kensington NANO Security Slot™ &
ペンテクノロジー	バッテリーフリーの EMR (電磁誘導方式)
ペンモデル	PH5-A
ペン	3 ボタン+消しゴム
筆圧レベル	8192 レベル
ON荷重	3g
ショートカットボタン	3ボタン
スリープタイマー	30分、60分、90分、120分、オフ
ペンの傾きの範囲	± 60 度
ペングリップ素材	ソフトタッチラバー
ペンサイズ	157.56 mm
ペンの太さ	14.73 mm
ペン重量	17.38 g

### ペンタブレットの特長:

- アクセスボタン
  - 左ータブレットの設定
  - 中ーペンの設定
  - 右ースイッチ表示
- スライド式電源ボタン
- 16:9 アスペクト比
- 面取りされたサイドエッジ
- 湾曲したパームレスト
- Kensington NANO Security Slot™
- カスタマイズ可能な8カラー LED

アクティブ エリア インジケーター




### 同梱物

### ペンタブレット10個セット

Xencelabs ペンタブレット Medium (BPH1212W-A) 10本

### ペン15本



3ボタンペン+消しゴム (PH5-A) x 15本

### 替え芯抽出器5つ












**替え芯抽出器(XMCNPS)**5つ

## 替え芯100本



**替え芯**(ACTPH6A-A) 100本

### USBケーブルL 10本



USBケーブルL(ACWTU05-200A) 10本

### 設計:オレゴン州ポートランド | 製造:中国

©2022 Xencelabs Technologies Ltd. All Rights Reserved.Windows® は、米国およびその他の国における Microsoft

Coliporation の支援制機器 たは商標です。OS®Xは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。Kensington NANO Security Slot™ は ACCO Brands の登録商標です。その 他すべての会社名および製品名は、各所有者の登録商標です。

